


Планки прямые быстросменные 3 стр.



Планки угловые быстросменные 4 стр.



Набор прямых быстросменных планок 5 стр.



Набор угловых быстросменных планок 5 стр.



Губки мягкие быстросменные 6 стр.



Губка призматическая быстросменная 6 стр.

Click - это система быстросменных планок и губок, для закрепления деталей в тисках. Она позволяет оперативно производить переналадку, повышает точность базирования и расширяет технологические возможности.

Click - это современная замена обычных подкладных пластин и других традиционных элементов.







Система состоит из угловых и прямых планок, мягких и призматических губок.


Преимущества:

- Снижение времени переналадки.
- Повышение гибкости.
- Повышение точности.
- Снижение брака.


Примечание: Click полностью совместима с тисками серии Premium и Professional, частично с системой Alligator.

Шпоночный элемент системы Click точно позиционируется между направляющими тисков, далее шарики защелкиваются в V-образную канавку базовых губок, завершая установку.





Пара планок Click



Код	В мм	А мм	С мм	Для тисков
772.389.02.48	10	106	3-4	Professional 110 x ...
772.389.02.94	12			
772.389.02.92	15			
772.389.02.48	20			
772.389.02.42	25			
772.389.02.43	28			
772.389.02.08	30			
772.389.02.00	33			
772.389.02.02	35			
772.389.02.01	37			

Код	В мм	А мм	С мм	Для тисков
772.384.02.94	12	146	3-4	Professional 150 x ... Premium 150 x ...
772.384.02.92	15			
772.384.02.48	20			
772.384.02.42	25			
772.384.02.08	30			
772.384.02.02	35			
772.384.02.78	40			
772.384.02.70	43			
772.384.02.72	45			
772.384.02.71	47			



Код	В мм	А мм	С мм	Для тисков
772.380.02.48	20	196	3-4	Professional 200 x ... Premium 200 x ...
772.380.02.42	25			
772.380.02.08	30			
772.380.02.02	35			
772.380.02.78	40			
772.380.02.72	45			
772.380.02.28	50			
772.380.02.22	55			
772.380.02.68	60			
772.380.02.62	65			


Прямые планки обеспечивают точное положение заготовки параллельно столу станка

Тиски Premium и Professional оснащены накладками, которые при зажатии скользят вниз и доводят заготовку до контакта с планками Click, обеспечивая точное базирование.


Высота на зажатие заготовки определяется разницей между высотой планки и губки тисков.

Пример использования:





Пара угловых планок Click




Код	α	A мм	B мм	C мм	Для тисков
772.389.06.48	20	106	40	3-4	Professional 110 x ...
772.389.06.42	25				
772.389.06.08	30				
772.389.06.02	35				
772.389.06.78	40				
772.389.06.72	45				
772.384.06.48	20	146	50	3-4	Professional 150 x ... Premium 150 x ...
772.384.06.42	25				
772.384.06.08	30				
772.384.06.02	35				
772.384.06.78	40				
772.384.06.72	45				

Код	α	A мм	B мм	C мм	Для тисков
772.380.06.48	20	196	70	3-4	Professional 200 x ... Premium 200 x ...
772.380.06.42	25				
772.380.06.08	30				
772.380.06.02	35				
772.380.06.78	40				
772.380.06.72	45				


Угловые планки применяются для придания точного углового положения заготовки.

Тиски Premium и Professional оснащены накладками, которые скользят вниз и доводят заготовку до прижатия к планкам Click, обеспечивая точное базирование.

**Пример использования:
До обработки**




После обработки






Набор из 6 пар прямых планок Click




Код	Для тисков	В мм					
		10	15	20	25	30	35
772.389.54.86	Professional 110 x ...						
772.384.54.86	Professional 150 x .../ Premium 150 x ...	20	25	30	35	40	45
772.380.54.86	Professional 200 x .../ Premium 200 x ...	20	30	40	50	60	65




Набор из 10 пар прямых планок Click




Код	Для тисков	В мм									
		10	12	15	20	25	28	30	33	35	37
772.389.54.98	Professional 110 x ...										
772.384.54.98	Professional 150 x .../ Premium 150 x ...	12	15	20	25	30	35	40	43	45	47
772.380.54.98	Professional 200 x .../ Premium 200 x ...	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65




Набор из 6 пар угловых планок Click



Код	Для тисков	α					
		20°	25°	30°	35°	40°	45°
772.389.50.86	Professional 110 x ...						
772.384.50.86	Professional 150 x .../ Premium 150 x ...	20°	25°	30°	35°	40°	45°
772.380.50.86	Professional 200 x .../ Premium 200 x ...	20°	25°	30°	35°	40°	45°





Губки мягкие быстросменные Click




Код (Алюминий)	Код (Сталь)	Для тисков	A мм	B мм	C мм
772.389.52.85	772.389.56.85	Professional 110 x ...	106	40	19
772.384.52.85	772.384.56.85	Professional 150 x .../ Premium 150 x ...	146	50	24
772.380.52.85	772.380.56.85	Professional 200 x .../ Premium 200 x ...	196	70	34

Мягкие губки Click необходимо обработать в соответствии с геометрией детали. Губки применяются для зажатия тонкостенных деталей с криволинейным контуром.

Пример использования:



Губка призматическая быстросменная Click



Призматическая губка Click применяется для закрепления заготовок цилиндрической формы

Код (Закаленная сталь)	Для тисков	A	B	C	D1		D2		D3		D4	
		мм	мм	мм	min-мм	max-мм	min-мм	max-мм	min-мм	max-мм	min-мм	max-мм
772.389.57.85	Professional 110 x ...	106	40	30	3	6,5	6,5	15	15	35	7	16
772.384.57.85	Professional 150 x .../ Premium 150 x ...	146	50	30	3	6,5	6,5	15	15	35	7	16
772.380.57.85	Professional 200 x .../ Premium 200 x ...	196	70	50	6	13	13	30	30	70	15	35